





DADOS TÉCNICOS




Acionamento
através de
toque




Extração
total




Opção:
Fixação
com clip 3D




Opção clip 3D:
Regulagem
frontal
 ± 2 mm




Opção clip 3D:
Regulagem
lateral
 $\pm 1,5$ mm



Opção clip e
clip 3D:
Regulagem
vertical $+2,5$ mm



Espessura
máxima de
16 mm




Capacidade
máxima de
30 kg



Zincado



Componentes
em aço





Utilize parafusos
 $\varnothing 3,5$ mm ou
parafuso euro
 $\varnothing 5,8$ mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS




MEDIDAS DE INSTALAÇÃO


Fixação da corrediça na lateral do móvel



Inicie a instalação
pelo furo oblongo.
Este permite a
regulagem frontal
da gaveta.




Posicionamento dos furos da corrediça para fixação na lateral do móvel




> CONSTRUÇÃO DO MÓVEL

DIMENSÕES DA GAVETA

LC	Comprimento da corrediça – 10 mm
X - 41	Largura interna da gaveta



A profundidade da gaveta é 10 mm menor do que o comprimento da corrediça.







A largura interna da gaveta é 41 mm menor do que a largura interna do móvel.


$$PM = LN + 15$$

LEGENDA


SP	Espessura do painel lateral da gaveta
LN	Comprimento da corrediça
PM	Profundidade do móvel
X	Largura interna do móvel



Regulagem lateral de $\pm 1,5$ mm





Regulagem vertical de +2,5 mm



Regulagem frontal de ± 2 mm

> PRINCIPAIS MEDIDAS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
83050180001	Corrediça Futura Push ExtraçãoTotal 250 mm Sistema Clip 3D
83050180003	Corrediça Futura Push ExtraçãoTotal 300 mm Sistema Clip 3D
83050180004	Corrediça Futura Push ExtraçãoTotal 350 mm Sistema Clip 3D
83050180005	Corrediça Futura Push ExtraçãoTotal 400 mm Sistema Clip 3D
83050180006	Corrediça Futura Push ExtraçãoTotal 450 mm Sistema Clip 3D
83050180008	Corrediça Futura Push ExtraçãoTotal 500 mm Sistema Clip 3D
83050180009	Corrediça Futura Push ExtraçãoTotal 550 mm Sistema Clip 3D